

**Garant****Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 40, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319276 12
GTIN	4045197782458
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

- **Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.**
- **Posibilidad de refrigeración interna y externa.**

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 – 20.

**Nota:**

Las piezas de repuesto n.º 319287 - 9288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

**Descripción técnica**

l <sub>7</sub>	95 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
d <sub>8</sub>	45 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
Rosca M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	50 mm
Forma	E

Tamaño VDI	VDI 40
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar