

**Garant****Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 40, Perforación d<sub>2</sub>(H7): 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319276 20
GTIN	4045197782472
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

- **Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.**
- **Posibilidad de refrigeración interna y externa.**

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 – 20.

**Nota:**

Las piezas de repuesto n.º 319287 - 9288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

**Descripción técnica**

Perforación d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
l <sub>7</sub>	100 mm
l <sub>6</sub>	108 mm
d <sub>8</sub>	55 mm
Rosca M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	63 mm
Forma	E

Tamaño VDI	VDI 40
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-soporte de barras de mandrinar