

Garant
Soporte de barras de mandrinar ranurado Forma E2, VDI 40, Perforación d₂(H7): 32mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319276 32 |
| GTIN | 4045197782496 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción
Ejecución:

- **Enlazamiento de la barra de mandrinar, de modo que se obtiene una amortiguación de vibraciones y se evitan las vibraciones.**
- **Posibilidad de refrigeración interna y externa.**

Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 10 – 20.

Nota:

Las piezas de repuesto n.º 319287 - 9288 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| l ₆ | 130 mm |
| d ₈ | 65 mm |
| l ₇ | 120 mm |
| Perforación d ₂ (H7) | 32 mm |
| Rosca M | M22×1,5 |
| l ₈ | 80 mm |
| Forma | E |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tamaño VDI | VDI 40 |
| Código de colores mango VDI | VDI 40 |
| Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |