

WELDAS®

Par de guantes protectores de soldador 10-2750, Talla de guante: 10**Datos de pedido**

Número de pedido	094126 10
GTIN	8718564520958
Clase de artículo	06E

Descripción**Ejecución:**

10-2750. Cómodo guante de soldador **resistente al aceite y al agua** de **cuero vacuno integral y desdoblado** con **tecnología COMFOflex®** y costura de KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Con pulgar recto. **Resistente a altas temperaturas hasta 250 °C de calor por contacto.** Guarnición con forro de algodón.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes de soldador
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación	reutilizable
Longitud	360 mm

Material de base	Cuero vacuno desdoblado / cuero integral
Material	Cuero vacuno desdoblado / cuero integral
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tipo A/B
Procedimiento de soldadura	MIG/MAG
Color	amarillo / blanco
Tipo de producto	Guantes de soldador

Accesorios

Protector de manos para soldador 44-3008LB	094135
--	--------