

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	150 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Calzo	259031 27
Código ISO Soporte	PCBNR/L 2525M09
Tamaño del mango	25 mm
Palanca articulada	259015 9
Tamaño de placa	9 mm
Juego de resortes	259044 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3