

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/09mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250021 20/09 |
| GTIN | 4045197781857 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Juego de resortes | 259044 5 |
| Anchura de función L ₄ | 20 mm |
| Palanca articulada | 259015 9 |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3.. |
| Código ISO Soporte | PCSNR/L 2020K09 |
| Juego de espigas elásticas | 259047 3 |
| Calzo | 259031 27 |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 6 |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Longitud total L | 125 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 21 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 75 grados |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Refrentado |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Palanca articulada Tipo 9 | 259015 9 |
| Calzo Tipo 27 | 259031 27 |
| Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3 | 259047 3 |
| Juego de resortes 10 piezas Tipo 5 | 259044 5 |
| Tornillo de palanca articulada Tipo 6 | 259018 6 |