

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	9 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Calzo	259031 27
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	PCBNR/L 2525M09
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Juego de espigas elásticas	259047 3
Juego de resortes	259044 5
Tamaño del mango	25 mm
Palanca articulada	259015 9
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3