

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	259018 6
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	PCKNR/L 2525M09
Juego de espigas elásticas	259047 3
Juego de resortes	259044 5
Tamaño del mango	25 mm
Calzo	259031 27
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Palanca articulada	259015 9
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 27	259031 27
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3