

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Juego de resortes	259044 5
Código ISO Soporte	PCKNR/L 1616H09
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	259031 27
Longitud total L	100 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Palanca articulada	259015 9
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 27	259031 27
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3