

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Palanca articulada	259015 9
Código ISO Soporte	PCKNR/L 2525M09
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tamaño de placa	9 mm
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	150 mm
Calzo	259031 27
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Juego de espigas elásticas	259047 3
Juego de resortes	259044 5
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3