

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Juego de espigas elásticas	259047 4
Juego de resortes	259044 6
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2525M16
Calzo	259031 35
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Longitud total L	150 mm
Palanca articulada	259015 12
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Palanca articulada Tipo 12	259015 12