

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 12
Juego de espigas elásticas	259047 4
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Juego de resortes	259044 6
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Tamaño de placa	16 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Calzo	259031 35
Código ISO Soporte	PCSNR/L 3232P16
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11