

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Longitud total L	170 mm
Juego de resortes	259044 7
Calzo	259031 36
Palanca articulada	259015 13
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Juego de espigas elásticas	259047 5
Código ISO Soporte	PCKNR/L 3232P19
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Tamaño de placa	19 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7