

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/19mm



Datos de pedido

Número de pedido	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN 1906
Longitud total L	170 mm
Juego de resortes	259044 7
Calzo	259031 36
Palanca articulada	259015 13
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Juego de espigas elásticas	259047 5
Código ISO Soporte	PCKNR/L 3232P19
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L₄	40 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tamaño de placa	19 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Calzo Tipo 36	259031 36
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7