

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 3
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2020K09
Anchura de función L ₄	25 mm
Juego de resortes	259044 5
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Tamaño del mango	20 mm
Calzo	259031 27
Palanca articulada	259015 9
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Calzo Tipo 27	259031 27
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6