

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/09mm**



Datos de pedido

Número de pedido	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de espigas elásticas	259047 3
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2525M09
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Juego de resortes	259044 5
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Calzo	259031 27
Palanca articulada	259015 9
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Calzo Tipo 27	259031 27
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5