

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 9
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Calzo	259031 27
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Longitud total L	125 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Código ISO Soporte	PCSNR/L 2020K09
Juego de resortes	259044 5
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 27	259031 27
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5