

HOLEX**Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 25,
Ø de sujeción nominal d: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309447 10
GTIN	4045197783073
Clase de artículo	32Z

Descripción**Ejecución:**

Templado y rectificado.

Ventaja:La compensación radial compensa ligeros **errores de centrado** (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.**Aplicación:**

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.****Descripción técnica**

Ø de sujeción nominal d	10 mm
Adaptador	ET 25
Norma	Norma de fábrica
Ø exterior D	26 mm

Longitud total L	35 mm
Compensación axial	0,1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas	0,4 mm
Compensación radial R escariado	0,05 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza