

HOLEX**Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 25,
Ø de sujeción nominal d: 8mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309447 8 |
| GTIN | 4045197783059 |
| Clase de artículo | 32Z |

Descripción**Ejecución:**

Templado y rectificado.

Ventaja:La compensación radial compensa ligeros **errores de centrado** (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.**Aplicación:**

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.****Descripción técnica**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø de sujeción nominal d | 8 mm |
| Adaptador | ET 25 |
| Norma | Norma de fábrica |
| Ø exterior D | 26 mm |

| | |
|--|------------------|
| Longitud total L | 35 mm |
| Compensación axial | 0,1 mm |
| Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,4 mm |
| Compensación radial R escariado | 0,05 mm |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |