

HEDI

Distribuidor de energía móvil con iluminación, Tipo: 400



Datos de pedido

Número de pedido	081141 400
GTIN	
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Distribuidor de toma de corriente móvil con carcasa resistente reforzada de caucho duro. Cable de conexión de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 con enchufe Schuko 250 V. Tomas de salida con tapas de cierre automático. Configuración: **4x250V / 16A** tomas de salida con tapas de cierre automático. Configuración: **2x400V / 16A CEE** tomas de salida con tapas de cierre automático.

Anchura: 205 mm

Profundidad: 205 mm

Altura: 217 mm

Corriente de alumbrado: 2000 lm

Número de tomas de corriente 250 V: 4

Número de tomas de corriente 400 V/16 A: 2

Descripción técnica

Anchura	205 mm
Profundidad	205 mm
Número de tomas de corriente 250 V	4
Altura	217 mm
Número de tomas de corriente 400 V/16 A	2
Corriente de alumbrado	2000 lm

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Tipo de producto	Distribuidor de energía