

Garant
Fresa de avance elevado Hi5, con rosca, \varnothing D / cantidad de filos Z: 25/2mm


Datos de pedido

Número de pedido	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

\varnothing D ₁ h6	12,5 mm
\varnothing D ₃	10,6 mm
\varnothing de corte D _c	25 mm
Número de filos Z	2
Juego tornillo para plaquita reversible	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Profundidad de corte máxima a _p máx.	1,4 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Longitud total L _{tot}	35 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Refrigeración interior	sí
\varnothing D ₂	21 mm

Serie	Hi5
Ejecuciones de mangos	con rosca
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2