

Garant

**Fresa de avance elevado Hi5, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:
63/6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	48,6 mm
Número de filos Z	6
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Ø de corte D_c	63 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1,4 mm
Refrigeración interior	sí
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP