

Garant**Fresa de avance elevado Hi5, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:
66/6mm**

Datos de pedido

Número de pedido	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	66 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	1,4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Número de filos Z	6
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..

Longitud total L_{tot}	50 mm
$\varnothing D_3$	51,6 mm
Refrigeración interior	sí
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2