



## Surtido de puntas BiTorsion 30 piezas, con recubrimiento de diamante



### Datos de pedido

Número de pedido	675797
GTIN	4013288179814
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675510 2 uds. tam. 1/25; 4 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675530 2 uds. tam. 1/25; 4 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: similar a n.º 675550 2 uds. tam. TX10; 2 uds. tam. TX15; 3 uds. tam. TX20; 3 uds. tam. TX25; 1 ud. tam. TX30; 1 ud. TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Quality Dress	Bit-Check 30 Diamond 1
Longitud punta	25 mm
Número de piezas	30
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion, diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675530 2/25
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion, diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675530 3/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion, diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675530 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675510 3/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675510 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675510 1/25