

Ansell**Par de guantes de protección contra productos químicos AlphaTec® 58-435,
Talla de guante: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094757 10
GTIN	10076490470958
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Guantes protectores de la categoría III.

AlphaTec® 58-435. Guante protector de material de nitrilo sin material básico, con forro interior de terciopelo de algodón. Alta flexibilidad y gran movilidad de los dedos. La forma estrecha garantiza el ajuste seguro en la planta. El recubrimiento de nitrilo de alto rendimiento proporciona durante un tiempo de uso prolongado una excelente protección contra lesiones por laceración, pinchazos y abrasión. Una barrera replegable en la guarnición impide que lleguen gotas al antebrazo; la guarnición alargada extiende la protección hasta el antebrazo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
EN 374:2016: Tipo A (AJKLOPT)

Descripción técnica

Talla de guante	10
Serie	AlphaTec®

Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos
Categoría de protección	Categoría III
Contenido	12
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipo A (AJKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Material	Nitrilo
Material de base	Nitril
AQL	0,65
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	380 mm
Espesor	0,4 mm
Color	negro / verde
Aplicación	reutilizable
Peso	59 g
Clase de protección frente a cortes	A
Recubrimiento	Nitril
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos