

uvex**Par de guantes de protección contra productos químicos uvex profabutyl B-05R, Talla de guante: 7**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094762 7 |
| GTIN | 4048612043080 |
| Clase de artículo | 04W |

Descripción

Ejecución:

uvex profabutyl B-05R Fabricado de 100 % caucho butílico, este guante protege, en particular, frente a ésteres y cetonas. Elevada estanqueidad frente a vapor de agua, gases y sustancias químicas tóxicas. Resistente a temperaturas de aprox. -20 °C a 90 °C.

Atención:

El butilo no es resistente frente a aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y aromáticos e hidrocarburos clorados.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
EN 374:2016: Tipo A (ABIKLP)

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|---|
| Talla de guante | 7 |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos |
| Categoría de protección | Categoría III |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | Tipo A (ABIKLP) |
| Resistencia a sustancias químicas | ABIKLP |
| EN 388:2016 | 2010X |
| Material | Butilo |
| Material de base | Butilo |
| Longitud | 350 mm |
| Espesor | 0,5 mm |
| Color | negro |
| Aplicación | reutilizable |
| Calor por contacto hasta | 90 °C |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |