

Ansell**Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas ActivArm® 70-765, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094622 9
GTIN	10076490440241
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Vantage® 70-765. Guante protector frente a cortes de Kevlar® combinado con cuero de alta calidad en la palma. Con **pulgar reforzado** costuras en la parte posterior de los dedos para una mayor protección frente a cortes. Apto para retirar piezas de trabajo (p. ej., chapas) en puestos de trabajo de soldadura con robot.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: D

Longitud: 235 mm

Descripción técnica

Talla de guante	9
Tipo de guante	Guantes de protección térmica
Categoría de protección	Categoría III
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada

Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Calor por contacto hasta	200 °C
Material de base	Nailón, acrílo, Kevlar®
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Color	gris / verde
Aplicación	reutilizable
Longitud	235 mm
Contenido	12
Lavar	40 °C colada de color
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Tecnología de punto	10G
Clase de protección frente a cortes	D
Peso	88,7 g
Tipo de producto	Guantes de protección térmica