



Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas ActivArm 70-765, Talla de guante: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094622 11
GTIN	10076490485600
Clase de artículo	04P

Descripción

Ejecución:

Vantage® 70-765. Guante protector frente a cortes de Kevlar® combinado con cuero de alta calidad en la palma. Con **pulgar reforzado** costuras en la parte posterior de los dedos para una mayor protección frente a cortes. Apto para retirar piezas de trabajo (p. ej., chapas) en puestos de trabajo de soldadura con robot.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Color: gris / verde

Descripción técnica

Talla de guante	11
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes de protección térmica
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel X

Hoja de datos

EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Calor por contacto hasta	200 °C
Material de base	Nailón, acrílo, Kevlar®
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Color	gris / verde
Aplicación	reutilizable
Longitud	235 mm
Contenido	12
Lavar	40 °C colada de color
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Tecnología de punto	10G
Clase de protección frente a cortes	D
Peso	88,7 g
Tipo de producto	Guantes de protección térmica