

Ansell**Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas HyFlex® 11-501, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094625 9
GTIN	10076490479869
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-501. Guantes protectores frente a cortes con recubrimiento de nitrilo con protección adicional contra el calor y contra las salpicaduras de fundición. **Gran movilidad** con Ansell Intercept Technology™. **Antiestático según EN 1149.**

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	9
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes de protección térmica

Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel X
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de silicona
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Calor por contacto hasta	100 °C
Material de base	Lycra®, Kevlar®
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Color	turquesa / gris
Material	Nitril
Aplicación	reutilizable
Longitud	206 mm
Contenido	12
Lavar	40 °C colada de color
Intervalo de aplicación	Universal
Tecnología de punto	13G
Clase de protección frente a cortes	D
Norma	EN 407
Peso	25,9 g
Tipo de producto	Guantes de protección térmica