

Ansell**Par de guantes de protección contra el frío ActivArmr® 97-011, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094823 8
GTIN	76490457211
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

ActivArmr® 97-011. Guante de invierno con revestimiento de nitrilo 3/4 contra los efectos del viento, la humedad y el frío. **Buena seguridad de agarre** gracias al recubrimiento rugoso. Con **tejido doble transpirable** y **forro interior suave**.

Modelo de texto publicitario:

ActivArmr® 97-011. Guante de invierno con revestimiento de nitrilo 3/4 contra los efectos del viento, la humedad y el frío.

- **Buena seguridad de agarre gracias al recubrimiento duro de la parte de la palma de la mano.**
- **Buena visibilidad gracias al material de base naranja de acrílico poliéster.**
- **Con tejido doble transpirable y forro interior suave.**

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Texto publicitario uso:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	ActivArmr®
Tipo de guante	Guantes de protección contra el frío
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	6
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
Tecnología de punto	10G
Clase de protección frente a cortes	A
Longitud	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Material de base	Poliéster acrílico
Material	Nitril
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Color	negro / naranja
Peso	72,1 g
Tipo de producto	Guantes de protección contra el frío