

**HOLEX****Escalera tijera con peldaños de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños: 2X4****Datos de pedido**

Número de pedido	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Clase de artículo	92L

**Descripción****Ejecución:**

Peldaños y largueros de aluminio con unión atornillada firme entre peldaño y larguero, con peldaños estriados de 80 mm de profundidad. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica. Patas de escalera antideslizantes. Inclinación de la escalera 20°. Distancia entre peldaños 235 mm.

**Norma:****Gemäß DIN EN 131.**

Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150 kg

Longitud L: 0,93 m

Longitud de escalera: 0,93 m

Altura de trabajo aprox.: 2,5 m

Anchura inferior exterior: 0,46 m

Peso: 5,8 kg

**Descripción técnica**

Longitud de escalera	0,93 m
----------------------	--------

Peso	5,8 kg
Transitabilidad	por los dos lados
Altura de trabajo aprox.	2,5 m
Anchura inferior exterior	0,46 m
Modelo peldaño	Nivel
Longitud L	0,93 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de tijera