



Luminaria LED de máquina redondo, Tipo: 140mm



Datos de pedido

Número de pedido	081435 140
GTIN	4260131235474
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en **carcasa de aluminio** y un cristal de acrílo satinado para una **iluminación homogénea de 160 grados**.

- **Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.**
- **Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.**

Giratorio.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	300 lm
Bombilla	Módulo LED
Rendimiento lumínico	3 W

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	140 mm
Ø del cabezal	40 mm
Clase de protección IP	IP 67
Tipo de producto	Luminaria de máquina