

Erdi**Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes, cortante por la izquierda, Longitud total: 230mm****Datos de pedido**

Número de pedido	767055 230
GTIN	4010220031964
Clase de artículo	73X

Descripción**Ejecución:**

Cabeza de cizalla de acero fino (mín. HRC 61). Cabeza de cizalla compacta con atornilladura de cabeza parcialmente empotrada. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto. Ángulo de apertura reducido del mango para el manejo optimizado con la misma longitud de corte. Pestillo de cierre central para el manejo sencillo sin cambiar la sujeción (apto para diestros y zurdos). **Capacidad de corte:** Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Ventaja:

Tejido extremadamente robusto con inserto de acero sinterizado, de funcionamiento suave y desgaste reducido. Reducción al mínimo de la aplicación de fuerza gracias a la menor anchura de abertura del mango y la doble transmisión por palanca.

Descripción técnica

Longitud total	230 mm
Longitud filos	30 mm
Tipo de boca	cortante por la izquierda
Tipo de producto	Tijera

