



Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 1/4 pulgada 22 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	630291
GTIN	4018754261550
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

QuickRelease: la carraca, la prolongación, la articulación cardán y el vaso forman un **conjunto sólido**. Es posible desensamblar la unidad fácil y rápidamente pulsando un botón.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.º 631000 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.º 631700 tam. 3; 4; 5; 6

Mango transversal QR: 1 ud. n.º 633050 tam. 116

Mango encajable QR: 1 ud. n.º 632950 tam. 150

Prolongación QR: 1 ud. n.º 632545 tam. 150

Articulación cardán QR: 1 ud. n.º 633550 tam. 1/4

Carraca QR: 1 ud. n.º 632355 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3,5-13 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6 mm

Descripción técnica

Número de piezas	22
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	3,5-13 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud	227 mm
Anchura	131 mm
Altura	57 mm
con QuickRelease	sí
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Mango transversal, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 116 mm	633050 116
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor QuickRelease Tipo 1/4	632355 1/4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631000 12
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm	631700 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
	631700 3

Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 3 mm

Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 6 mm

631700 6

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm

631000 4

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 3,5 mm

631000 3,5

Prolongación, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 150 mm

632545 150

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm

631000 13

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm

631000 6

Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 5 mm

631700 5

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm

631000 8

Articulación cardán, 1/4 pulgada QuickRelease Tipo 1/4

633550 1/4

Mango encajable, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 150 mm

632950 150

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm

631000 4,5

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm

631000 7