




Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 13 piezas, dimensiones en pulgadas



Datos de pedido

Número de pedido	630561
GTIN	4018754261604
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca de hasta 3/8 pulgadas (medidas americanas).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.º 631100

tam. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400

tam. 50; 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633500 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632000 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
---------------------------	---------

Medidas anchos de llave	anglosajona
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	3/16-1/2 pul
Número de piezas	13
Longitud	227 mm
Anchura	131 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633500 1/4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50