



Surtido de llaves de vaso para Torx® cuadrado de 1/4 pulgada 21 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	630761
GTIN	4018754261598
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos Torx® exteriores con rosca M3 – M8. Para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 – M20.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso para Torx®: 6 uds. n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Insertos para destornilladores para Torx®: 9 uds. n.º 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mango transversal: 1 ud. n.º 633000

Mango encajable: 1 ud. n.º 632800

Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633500

Carraca: 1 ud. n.º 632000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 57 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Descripción técnica

Número de piezas	21
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Longitud	227 mm
Anchura	131 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso