



Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	633991
GTIN	4018754260683
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Juego **QuickRelease** en caja de plástico ABS resistente a rotura con soporte insertado de espuma. La carraca, la prolongación, la articulación cardán y el inserto de llave de vaso forman **un conjunto sólido**. Es posible desensamblar la unidad fácil y rápidamente pulsando un botón.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 14 uds. n.º 637000

tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Mango transversal QR: 1 ud. n.º 635750

Prolongaciones QR: 2 uds. n.º 635645 tam. 75; 240

Articulación cardán QR: 1 ud. n.º 636250

Carraca QR: 1 ud. n.º 635155

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 57 mm

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-22 mm

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-22 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Número de piezas	19
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
con QuickRelease	sí
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 19 mm	637000 19
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 22 mm	637000 22
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 13 mm	637000 13
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637000 16
Articulación cardán, 3/8 pulgada QuickRelease Tipo 3/8	636250 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 240 mm	635645 240
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 15 mm	637000 15
Mango transversal, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 165 mm	635750 165
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11 mm	637000 11
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 21 mm	637000 21
Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor QuickRelease Tipo	635155
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 9 mm	637000 9
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 17 mm	637000 17
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 10 mm	637000 10

Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 75 mm	635645 75
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 12 mm	637000 12
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 14 mm	637000 14
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 18 mm	637000 18
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 8 mm	637000 8