




Surtido de llaves de vaso para Torx® cuadrado de 3/8 pulgada 20 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	634911
GTIN	4018754260485
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos Torx® exteriores con rosca M4 – M12. Para tornillos Torx® interiores con rosca M3 – M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Vasos para Torx®: 7 uds. 637450 tam. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Vasos de punta para Torx®: 8 uds. n.º 637560 tam. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mango transversal: 1 ud. 635700

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 125; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636200

Carraca: 1 ud. 635000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 57 mm

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Descripción técnica

Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Número de piezas	20
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud	413 mm
Anchura	230 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso