



Surtido de llaves de vaso, medidas en pulgadas, cuadrado de 1/2 pulgada 23 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	638711
GTIN	4018754260966
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca de hasta 3/4 pulgada (tamaños americanos).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 17 uds. n.º 642400
tam. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16;
1.1/4

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000 tam. 50; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 64 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 3/8-1.1/4 pul

Descripción técnica

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Medidas anchos de llave	anglosajona
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	3/8-1.1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	23
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11/16 pul	642400 11/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.1/8 pul	642400 1.1/8
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.3/16 pul	642400 1.3/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 5/8 pul	642400 5/8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15/16 pul	642400 15/16
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 3/4 pul	642400 3/4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 7/16 pul	642400 7/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.1/4 pul	642400 1.1/4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 9/16 pul	642400 9/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.1/16 pul	642400 1.1/16
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13/16 pul	642400 13/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 25/32 pul	642400 25/32
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 50 mm	641000 50
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1 pul	642400 1

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1/2 pul	642400 1/2
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo	640100
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 3/8 pul	642400 3/8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19/32 pul	642400 19/32
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 7/8 pul	642400 7/8
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2