



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 39 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	639261
GTIN	4018754261192
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M20, tornillos Torx® exteriores con rosca M6 – M20. Tornillos con hexágono interior con rosca M6 – M18, Torx® interiores con rosca M4 – M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 642200 tam. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Vasos para Torx®: 7 uds. n.º 642700 tam. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Vasos de punta de 6 caras: 6 uds. n.º 643200 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Vasos de punta para Torx®: 9 uds. n.º 643650 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 82 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-30 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 5-14 mm

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Número de piezas	39
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Intervalo de ancho de llave hexagonal	5-14 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-30 mm
Longitud	481 mm
Anchura	288 mm
Altura	82 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E12	642700 E12
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642200 30
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643200 5
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642200 16
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX55	643650 TX55
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX30	643650 TX30
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E18	642700 E18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642200 27
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX27	643650 TX27

Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E10	642700 E10
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E20	642700 E20
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX20	643650 TX20
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642200 13
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642200 10
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642200 8
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX45	643650 TX45
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642200 19
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX25	643650 TX25
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642200 18
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E24	642700 E24
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX50	643650 TX50
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E14	642700 E14
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX40	643650 TX40
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642200 22
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E16	642700 E16
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX60	643650 TX60
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642200 17
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642200 21
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642200 24
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo	640100
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14