



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	633816 12
GTIN	4018754260669
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**. Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con vasos de 12 caras n.º 637000.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636200

Carraca: 1 ud. n.º 635000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-19 mm
Número de piezas	15
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Embalaje	Caja de plástico ABS

Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75