



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas, Tipo: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	633816 6
GTIN	4018754260713
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.  
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con vasos de 6 caras n.º 637200.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636200

Carraca: 1 ud. n.º 635000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

### Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-19 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Número de piezas	15
Medidas anchos de llave	métrico
Embalaje	Caja de plástico ABS

Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8