



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	633916 12
GTIN	4018754260751
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**. Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con vasos de 12 caras n.º 637000.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 635700

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636200

Carraca: 1 ud. n.º 635000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-22 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Número de piezas	19

Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Carraca insertable con mango corto, 1/4 pulgada	632600