



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	633916 6
GTIN	4018754260737
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**. Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con vasos de 6 caras n.º 637200.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 635700

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636200

Carraca: 1 ud. n.º 635000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-22 mm
Número de piezas	19
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul

Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Carraca insertable con mango corto, 1/4 pulgada	632600
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75