



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 24 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	634316 12
GTIN	4018754260447
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con vasos de 12 caras n.º 637000.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Insertos para llaves de vaso para bujías: 1 ud. n.º 637310 tam.16

Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637600 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mango transversal: 1 ud. n.º 635700

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636200

Carraca: 1 ud. n.º 635000

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-10 mm
Número de piezas	24
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-19 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	413 mm
Anchura	230 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637600 6
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637600 3
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637600 7
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637600 8
Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637310 16
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637600 4
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637600 10
Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637600 5
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75