



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 15 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	637714 12
GTIN	4018754260867
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642100.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 12 ud. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 prolongaciones: n.º 641000 tam. 130; 255

1 carraca: N.º 640100

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Número de piezas	15
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	10-32 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras

Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	413 mm
Anchura	226 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255