



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 15 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	637714 6
GTIN	4018754260874
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 642200.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 12 ud. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 prolongaciones: n.º 641000 tam. 130; 255

1 carraca: N.º 640100

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave	métrico
Número de piezas	15
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-32 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul

Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	413 mm
Anchura	226 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255