



## Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	637816 12
GTIN	4018754260898
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642100.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 16 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Mango transversal: 1 ud. 641300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000 tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600

Carraca: 1 ud. n.º 640100

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

### Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	10-32 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Medidas anchos de llave	métrico

Número de piezas	22
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75