



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	637916 12
GTIN	4018754260843
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras n.º 642100.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 22 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000 tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-32 mm
Número de piezas	28
Medidas anchos de llave	métrico

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso