



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	637916 6
GTIN	4018754260850
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 642200.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 22 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000 tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Número de piezas	28
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-32 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2